

Garant**Sats koniska försänkare nr 150393 med 3 med kassett 90°, AlTiCN, Antal försänkare: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	150394 7
GTIN	4062406277116
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**.

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av **exakta, runda 90°-försänkningar**.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

OBS!:

Levereras i kassett nr 150370 **storlek 6**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
antal försänkare	7
Beläggning	AlTiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS E
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	53 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	40 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	13 m/min	S
GG(G)	begränsat lämplig	30 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	42 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

150393 11,5

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 11,5 mm

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 8 mm

150393 8

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 15 mm

150393 15

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 19 mm

150393 19

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 10 mm

150393 10

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 25 mm

150393 25

Koniska precisionsförsänkare med ojämnr delning och 3
spännytor90° Utvändig Ø 6 mm

150393 6