



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: 7113236H3



Beställningsdata

Ordernummer	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Batteridriven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.

- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.
- Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.
- Inklusive QuickIN borrchuck av massiv metall (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och stora spännkrafter.
- FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Fördel:

FEIN SafetyCell Technology.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st QuickIN borrchuck (120 Nm), 1 st bältesclips, 1 st bitsgarage, transportväska.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment hårt	60 Nm
motorkonstruktion	borstlös
Batterityp	Litiumjon
typisk användning	Heavy Duty
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment mjukt	32 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	50 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	2000 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
vikt	1,8 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	13 m/s ²
tillverkarens beteckning	ASB 18 Q
förpackning	Transportväska
batterikapacitet	3 Ah
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	< 2,5 m/s ²
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

Tillbehör

Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ HOLES AW	070208 HOLES AW
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ 711301	070208 711301
LitiumjonbatteriHighPower Batterityp, batterispänning FE18 V	073834 FE18
Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Tillbehör för handskruvdragareQuick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare Typ 71132364	070100 71132364
Batteristartset Typ 92604324	073832 92604324