

KÄRCHER**Torrisrengöringsapparat, Typ: IB10/8L2P****Beställningsdata**

Ordernummer	078573 IB10/8L2P
GTIN	4054278294247
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

Flexibel rengöring vid borttagning av hårdnackad smuts med torris. Den lilla och ergonomiska strålpistolen är idealisk för trånga utrymmen.

Användningsdata:

Den mobila apparaten, som är försedd med **inbyggd torrisframställning**, möjliggör rengöringsarbete också vid komplexa underlag, maskiner, motorer och detaljer.

Den låga tryckluftsförbrukningen gör den idealisk för användning tillsammans med verkstadskompressorer.

leveransinnehåll:

Torrisrengöringsapparat IB 10/8 L2P inkl. 5 m strålslang, strålpistol, munstycksbelysning, CO2-anslutningsslang, platt strålmunstycke.

OBS!:

CO2-flaskan ingår inte i leveransen. CO2-specifikationer: Standard CO2-flaska med stigrör / dopprör.

effektförbrukning: 1500 W

arbetstryck: 0,7 – 10 bar

luftvolymström: 4200 - 48000 l/h

vikt: 92 kg

Teknisk beskrivning

Bredd	440 mm
Längd	845 mm
höjd	938 mm
effektförbrukning	1500 W
tillverkarens beteckning	IB 10/8 L2P
arbetstryck	0,7 – 10 bar
vikt	92 kg
luftvolymström	4200 - 48000 l/h
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Torrisblästrar