



Fyrhastighetsbormaskin, Typ: 720251



Beställningsdata

Ordernummer	075156 720251
GTIN	4014586889849
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Universell **fyrhastighetsbormaskin** med upp till 32 mm borrhålmåga. Med höger- och vänstergång, varvtalsinställning, MK3-verktygsfäste för grova borrhålsarbeten.

Fördel:

För tungt arbete.

OBS!:

passande magnetborrstativ kan levereras på förfrågan.

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	20 mm
tillverkarens beteckning	BOZ 32-4 M
vikt	7,5 kg
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	32 mm
effektförbrukning	1800 W
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 480 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	60 mm

maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	70 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 140 min ⁻¹
chuckfäste	MK3
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Bormaskin