



Kärnbormaskin, Typ: 727060



Beställningsdata

Ordernummer	076520 727060
GTIN	4014586889740
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling garanterar ett säkert arbete i alla positioner.**
- **Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.**
- **Komfort-magnethållkraftvisning.**
- **Höger-/vänstergång (även för gängskärning).**
- **Viktoptimerad konstruktion.**

Högeffektiv och lyftstark **4-steps universal**-magnetkärnbormaskin. Extra stort lyftområde för alla mobila borrarbeten, t.ex. kärn-, spiral- och gängbörning, försänkning och brotschning.

leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

OBS!:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	KBU110-4M
varvtalsområde 1:a växeln	60 - 120 min ⁻¹
varvtalsområde 4:e växeln	230 - 430 min ⁻¹
Bredd	215 mm
Längd	460 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	40 mm
maximal brotsch-Ø	36 mm
höjd	810 mm
vikt	39 kg
effektförbrukning	1700 W
nätspänning	230 V
maximal gängtapps-Ø i stål	M36 mm
varvtalsområde 2:a växeln	90 - 170 min ⁻¹
arbetslag	400 mm
längd magnetfot	240 mm
maximal kärnborr-Ø i stål	110 mm
varvtalsområde 3:e växeln	150 - 300 min ⁻¹
form verktygshållare	MK4
maximal sänk-Ø	60 mm
bredd magnetfot	120 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13

Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65