

ejendals

Köldskyddshandske, par, Tegera® 517, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094824 10
GTIN	7392626070707
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 517. **Vattentät** och **fodrad** köldskyddshandske av **syntetläder** för exakt användning vid arbeten i kall och våt omgivning. Med kardborrlås och förstärkta fingertoppar.

Utförande reklamtext:

Tegera® 517. **Vattentät** och **fodrad** köldskyddshandske av **syntetläder** för exakt användning vid arbeten i kall och våt omgivning. Med kardborrlås och förstärkta fingertoppar.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Extra tight skärning. Välj en storlek större än den du brukar använda.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Extra tight skärning. Välj en storlek större än den du brukar använda.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskstorlek	10
Handskslag	Köldskyddshandske
Handskegenskap	kardborrlås
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Heavy Duty
användningsområde	Allround
Norm	EN 511
Längd	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Hållarmaterial	Polyester/konstläder
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	svart / grön
Produktslag	Köldskyddshandske