

ejendals

Köldskyddshandske, par, Tegera® 517, Handskstorlek: 8



Beställningsdata

Ordernummer	094824 8
GTIN	7392626070745
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 517. **Vattentät** och **fodrad** köldskyddshandske av **syntetläder** för exakt användning vid arbeten i kall och våt omgivning. Med kardborrlås och förstärkta fingertoppar.

Utförande reklamtext:

Tegera® 517. **Vattentät** och **fodrad** köldskyddshandske av **syntetläder** för exakt användning vid arbeten i kall och våt omgivning. Med kardborrlås och förstärkta fingertoppar.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Extra tight skärning. Välj en storlek större än den du brukar använda.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Extra tight skärning. Välj en storlek större än den du brukar använda.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskstorlek	8
Handskslag	Köldskyddshandske
Handskegenskap	kardborrlås
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Heavy Duty
användningsområde	Allround
Norm	EN 511
Längd	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Hållarmaterial	Polyester/konstläder
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	svart / grön
Produktslag	Köldskyddshandske