

Garant**Omställbart spärrhuvud., Typ-fyrkantfäste: 1-1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	657582 1-1/2
GTIN	4062406277291
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln. Mycket kompakt **omställbart spärrhuvud, med utstötare.**

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

insticksskaft	9×12 mm
höjd h	16,4 mm
kontinuerlig belastbarhet	135 Nm
stickmått S	28 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
bredd B	32 mm
Antal tänder	48
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	ja
Produktslag	Spärrhuvud