

**Garant****Omställbart spärrhuvud., Typ-fyrkantfäste: 1-1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Artikelklass	61E

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln. Mycket kompakt **omställbart spärrhuvud, med utstötare.**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**Passar till:**

Momentnyckel med 4-kantfästen.

**OBS!:**

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
bredd B	25 mm
stickmått S	21 mm
kontinuerlig belastbarhet	30 Nm
höjd h	11,5 mm
insticksskaft	9×12 mm
Antal tänder	48
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	ja
Produktslag	Spärrhuvud