

Garant GRIDLINE

Tillbehörsskåp med skjutdörrar utan skyddskant, 26×20G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	932128 800
GTIN	4062406277079
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktøj tillbehörsskåp i 60 × 28G. Med skjutdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. Fastsättning av utdragslådor 26 × 20G och utdragshylla 26 × 20G i 25 mm raster kan göras på båda sidor. **Ingen enkel utdragsspärr.**

Specialtillbehör:

Lämpliga utdragslådor under nr 930633 och nr 930635, lämpliga utdragshyllor under nr 930654 och nr 930656.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, skjutdörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Socklar nr 958080 – 958086 är INTE lämpliga.

Teknisk beskrivning

vikt	68 kg
Djup	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×20
effektiv höjd	675 mm
Bredd	1500 mm
höjd	800 mm

djup i G	28
bredd i G	60
Materialtjocklek	1,2 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×20G
Produktslag	Maskintillbehörsskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------