

Garant GRIDLINE

**Tillbehörsskåp med dörr för egen utrustning med utdragslådor, 20×24G,
Höjd mm: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	932012 1000
GTIN	4062406277048
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktøys-tillbehörsskåp i 24×28G, med utdragslådor 20 × 24G. Fack med dörr mellanbotten, justerbart i 25 mm raster. Dörren separat låsbar med hjälp av skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×24
dörrhöjd	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm

höjd	1000 mm
Bredd	600 mm
Djup	700 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
effektiv höjd	900 mm
effektiv höjd för lådor	300 mm
vikt	89 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	80 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21