

Garant GRIDLINE

**Tillbehörsskåp med dörr för egen utrustning med utdragslådor, 20×24G,  
Höjd mm: 800****Beställningsdata**

Ordernummer	932012 800
GTIN	4062406277024
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktøys-tillbehörsskåp i 24×28G, med utdragslådor 20 × 24G. Fack med dörr mellanbotten, justerbart i 25 mm raster. Dörren separat låsbar med hjälp av skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

dörrhöjd	450 mm
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×24
höjd	800 mm

vikt	59 kg
lådornas effektiva djup i G	24
Djup	700 mm
effektiv höjd	700 mm
effektiv höjd för lådor	250 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	80 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12