

Garant GRIDLINE

Tillbehörsskåp med slagdörrar utan skyddskant, 26×20G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	932101 800
GTIN	4062406277055
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktyg tillbehörsskåp i 30 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Passande utdragslådor 26×20G.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Bredd	750 mm
vikt	42 kg
effektiv höjd	650 mm
höjd	800 mm
Materialtjocklek	1,2 mm

Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x20G
Produktslag	Maskintillbehörsskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------