



Spärrhuvud, Typ-fyrkantfäste: 1-1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	657630 1-1/2
GTIN	4062406278342
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Omställbart spärrhuvud.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

insticksskaft	9×12 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
höjd h	22,5 mm
kontinuerlig belastbarhet	135 Nm
stickmått S	17,5 mm
Antal tänder	52
bredd B	35 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	nej
Produktslag	Spärrhuvud