

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 36×24G, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931335 900
GTIN	4062406276430
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåpstomme i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931353, 931354, 931355, 931356.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Se noga till vid utrustning av verktgsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

höjd	900 mm
Bredd	1000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
Antal dörrar	0

effektiv höjd för lådor	800 mm
Djup	700 mm
bredd i G	40
effektiv höjd	800 mm
vikt	48 kg
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------