

**Garant****ER-kompensationspendelhållare Cylindrisk, Typ: 20-16****Beställningsdata**

Ordernummer	319780 20-16
GTIN	4062406276690
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Kompensationshållare med ER-spänntångsadaptering. **Inställbar radial- och vinkelkompensation.** Med invändig kylning.

**Användningsdata:**

Optimal vid linjeringsfel mellan arbetsstycke och verktyg, t.ex. vid brotschning eller gängskärning (utan kompensation drag/tryck). Användning primärt på svarvar, men lämpligt också för fräsar.

**Teknisk beskrivning**

För ER-spännhylsor	16
Skaft-Ø d	20 mm
utkragningslängd A-mått	44 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Radiell kompensation	1 mm
passar för ER-storlek	16
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

