

Garant**ER-kompensationspendelhållare Cylindrisk, Typ: 25-32****Beställningsdata**

Ordernummer	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Kompensationshållare med ER-spänntångsadaptering. **Inställbar radial- och vinkelkompensation.** Med invändig kylning.

Användningsdata:

Optimal vid linjeringsfel mellan arbetsstycke och verktyg, t.ex. vid brotschning eller gängskärning (utan kompensation drag/tryck). Användning primärt på svarvar, men lämpligt också för fräsar.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	58 mm
Skaft-Ø d	25 mm
För ER-spännhylsor	32
Utvändig-Ø D	69 mm
Radiell kompensation	1,5 mm
passar för ER-storlek	32
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

