



## Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: M18FHSAG55



### Beställningsdata

Ordernummer	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

18 V/5,0 Ah FUEL™-Milwaukee sladdlös vinkelslip:

- **borstlös motor med lång livslängd, spindellåsning, snabbjustering av sprängskyddet.**
- **Integrerat FIXTEC snabbbytessystem för verktygslöst skivbyte.**

M18™-HIGH-OUTPUT™-125 batteridriven vinkelslip med tillräcklig kraft för skrubbslipning och för upp till 145 snitt i 50 mm elrör med en batteriladdning (5.5 Ah). RAPIDSTOP™-bromsen stoppar skivan på mindre än 2,5 sekunder.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 HB5.5 batteripackar, M12-18 FC laddare, HD box.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
vikt	3,4 kg
Antal ingående batterier	1
maximala vibrationer enligt EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Återstartspärr	ja
maximalt kapdjup	33 mm

maximal skiv-Ø	125 mm
maximalt varvtal:	9000 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	M18FHSAG125XB-552X
Kickbackstopp	ja
batterikapacitet	5,5 Ah
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
överbelastningsskydd	ja
Dödmanskoppling	nej
Mjukstart	ja
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Energiförsörjning	Batteridrivna
Serie	FUEL
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

## Tillbehör

Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB8	073810 MHB8
Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB12	073811 MHB12
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB55	073809 MHB55
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB3	073808 MHB3
BatteristartsetHigh Output™ Batterityp M18HNRG3	073826 M18HNRG3