



LED Ex-arbetsbelysning med batteri, Typ: 3AALH



Beställningsdata

Ordernummer	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.

Multifunktionell arbetslampa med avtagbar magnetfot, fäster på metallytor. Lamphuvudet kan roteras 360° grader och lutar 120° uppåt och nedåt (kan låsas i alla lägen). Med stålclips och strömbrytare i fronten.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Belysning	LED-modul
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
ljusflöde	228 lm
total bredd	54 mm
IP-skyddsklass	IP 67

vikt	185 g
ATEX-zon	zone 0
ATEX-zon	zone 20
Antal ingående batterier	3
Batterityp	Mignon, AA
totallängd	182 mm
brinntid	8,4 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6