

 Atlas Copco

Borrmaskin (tryckluft), Typ: D2148RQ



Beställningsdata

Ordernummer	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig \emptyset . Kraftfull serie borrmaskiner i pistolutförande med mycket lugn gång och kapacitet för borring upp till 13 mm i stål. Frånluften leds genom handtaget vilket förhindrar att borrarspånen virvlar upp. Med snabbchuck. Inklusivt omkopplingsventil för **höger/vänstergång** (för användning som skruvdragare eller gängtapp).

leveransinnehåll:

Med **snabbchuck**. Med extra sidohandtag.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal luftförbrukning	600 l/min
maximalt varvtal:	0 - 750 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	3,7 m/s ²
Längd	248 mm
axeffect	250 W

vikt	1,4 kg
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
bullernivå	85 dB(A)
tillverkarens beteckning	D2148RQ
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Borrmaskin