



Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ 2“, maximalt vridmoment: 30Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654471 30
GTIN	5060207566667
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt, lätthanterlig kontrollapparat.**
- **Skrivas fast på plana ytor (bord, vägg etc.).**
- **LCD-display. LED-bakgrundsbelysningen ger god avläsbarhet i svagt upplysta arbetsområden.**
- **Den inbyggda mikro-USB 2.0-anslutningen möjliggör strömförsörjningen.**
- **Måttenheter: Nm.**

Fördel:

- **Enklast tänkbara hantering (minimal risk för fel).**
- **Passar även användare som inte är "kalibreringsspecialister".**
- **Bara en tryckknapp för nollställning av displayen.**

Användningsdata:

Inställning och kontroll av utlösande, visande och högervridande momentnycklar.

Noggrannhet:

Procentuellt mätvärdesfel ± 1 %.

leveransinnehåll:

USB-nätadapter (EU/UK/US/AUS), micro USB 2.0-kabel, i stabil plastväska.

Teknisk beskrivning

mätområde	1,5 - 30 Nm
-----------	-------------

vikt	1,4 kg
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
visarens bredd	175 mm
fyrkantadapter	1/4 tum
fyrkantadapter	3/8 tum
visarens höjd	64 mm
maximalt vridmoment	30 Nm
visarens djup	72 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	100 - 240 V
Utvändig sexkant	10 mm
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400
DAkS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000
DAkS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100