



Hängselbyxa Industri Stretch, svart/mörkgrå, Konfektionsstorlek DE: 27



Beställningsdata

Ordernummer	091434 27
GTIN	7330509762424
Artikelklass	04T

Beskrivning

Utförande:

Ny industrikollektion med **2-vägs stretchmaterial** för större **rörelsefrihet** och bärkomfort. **Robust och slitstark väv**, utomordentligt lämplig för användning inom industri. Reptålig tack vare förstärkta knappar och blixtlås. Med robusta blixtlås av plast. Lämplig för industritvätt enligt **EN ISO 15797**. Färg- och formstabil.

Snickarbyxa med förlängningsmöjlighet vid benfållen.

- **Justerbara hängslen med gummidragband.**
- **Metallfritt spänne.**

Beskrivning:

Ergonomiskt förformade ben.

- **Reflexband baktill på byxbenen.**
- **Extra robust tack vare 3-dubbel söm på benens insida.**
- **Plastblixtlås i grenen.**
- **Innerficka med blixtlås.**
- **Innerficka för mobiltelefon och tumstock.**
- **Benficka med bälg och lock.**

OBS!:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Snickarbyxa i färgkombination **marinblå / kornblå** under nr 091433.

Teknisk beskrivning

Konfektionsstorlek DE	27
Serie	Industri Stretch
Kön	Herr
Tygsammansättning	63 % polyester
Tygsammansättning	33 % bomull
Tygsammansättning	4 % Elastolefin
Materialvikt / vävtäthet	245 g/m ²
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Tvättning	70 °C kulörtvätt
Tvättning	Lämplig för industriell tvätt
Färg	svart/mörkgrå
Produktslag	Hängselbyxa