

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M48X2,5****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130000 M48X2,5 |
| GTIN         | 4062406278885  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|               |            |
|---------------|------------|
| Norm          | DIN 376    |
| Toleransklass | ISO 1 4H   |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H   |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05   |
| Toleransklass | ISO 3 6G   |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H         |
| Toleransklass | 7HX        |
| Toleransklass | 7G         |
| Toleransklass | 7GX        |
| Toleransklass | 6H +0,10   |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Toleransklass                | 6H +0,20                                     |
| Antal spånspår               | 4                                            |
| Gängdjup                     | 144 mm                                       |
| Skafftyrkant □               | 29 mm                                        |
| Skärmaterial                 | HSS E                                        |
| Gäng-Ø                       | 48 mm                                        |
| Kärnhåls-Ø                   | 45,5 mm                                      |
| totallängd L                 | 250 mm                                       |
| gänga                        | M48×2,5                                      |
| Gängstigning                 | 2,5 mm                                       |
| Antal skär Z                 | 4                                            |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 36 mm                                        |
| Gängtyp                      | MF                                           |
| Beläggning                   | obelagd                                      |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B                                            |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej                                          |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Höger                                        |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan                                         |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |