

Garant GRIDLINE

Underreden för mätmikroskop, breddxdjup: 1500X700mm**Beställningsdata**

Ordernummer	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Artikelklass	41M

Beskrivning**Utförande:**

Hurts av svetsad stålplåt med arbetsskiva av mörkgrå Eluplan, 3 mm tjock grafitlist runt om. Inklusive GARANT-låssystem.

Passar till:

GARANT videomätmikroskop med mätområde upp till X=200 / Y=100.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 50; 300; 300 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracitgrå RAL 7016,.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
bärförmåga per ytenhet	1000 kg
Antal lådor	3
Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bredd	1500 mm
vikt	124 kg

arbetsbänk höjd	840 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag	100
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede