

Garant GRIDLINE

Underreden för mätmikroskop, breddxdjup: 1800X900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Artikelklass	41M

Beskrivning**Utförande:**

Hurts av svetsad stålplåt med arbetsskiva av mörkgrå Eluplan, 3 mm tjock grafitlist runt om. Inklusive GARANT-låssystem.

Passar till:

GARANT videomätmikroskop med mätområde X=300 / Y=200.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 50; 300; 300 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracitgrå RAL 7016,.

Teknisk beskrivning

vikt	188 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Bredd	1800 mm
bärförmåga per ytenhet	1000 kg
Djup	900 mm
Antal lådor	3
arbetsbänk höjd	840 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag	100
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede