


**3M****Dubbelhäftande tejp VHB™, för långvarig och stark anslutning, svart,  
Breddxlängd (mmxm): 12X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

**3M™ 5952** är lämplig att använda både inom- och utomhus. Den går snabbt och enkelt att klistra fast och ger en kraftfull och varaktig hållbarhet. Du kan använda den här kraftfulla och viskoelastiska VHB-tejpen på många olika ytor, t.ex. pulverbeläggningar.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Slag av tejp	Dubbelsidig
Lager luftfuktighet	50 %
Häftmassa	Akryl
Tjocklek	1,1 mm
Färg	svart
Limstyrka på stål	5,5 N/mm

Minsta hållbarhet	12 månad
tillverkarens beteckning	5952
Bredd	12 mm
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
lagringstemperatur	20 °C
Elasticitet	300 %
Längd	33 m
Produktnamnsattribut	svart
USP1	VHB™
USP2	svart
Produktslag	Tejp