



Skaljackska OXFORD, svart, Unisex-storlek: 3XL



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 090684 3XL |
| GTIN | 7040056052991 |
| Artikelklass | 09L |

Beskrivning

Utförande:

Helly Hansens Oxford-serie erbjuder kvalitativt högklassiga och lätta arbetskläder. Kollektionen övertygar genom sin **moderna design**.

Mångsidig och **lätt skaljackska** med andningsaktivt Helly Tech® Performance-membran skyddar tillförlitligt bäraren mot väta även vid besvärliga förhållanden. Genom de **justerbara fällarna** med elastiska dragband säkerställs en **bra passform**. Den optimala rörelsefriheten och den enastående bärkomforten uppnås genom de **förformade ärmarna och det förlängda ryggpartiet**.

- **Avtagbar huva med dragband och lås.**
- **Inga axelsömmar.**
- **YKK® blixtlås i fronten med hakskydd.**
- **Borstad polyester på kragens insida.**
- **Inskjutsfickor på sidorna med YKK®-blixtlås.**
- **Invändig bröstficka.**
- **Vindskydd fram.**

Norm:

Mångsidig och **lätt skaljackska** med andningsaktivt Helly Tech® Performance-membran skyddar tillförlitligt bäraren mot väta även vid besvärliga förhållanden. Genom de **justerbara fällarna** med elastiska dragband säkerställs en **bra passform**. Den optimala rörelsefriheten och den

enastående bärkomforten uppnås genom de **förformade ärmarna och det förlängda ryggpartiet**.

- **Avtagbar huva med dragband och lås.**
- **Inga axelsömmar.**
- **YKK® blixtlås i fronten med hakskydd.**
- **Borstad polyester på kragens insida.**
- **Inskjutsfickor på sidorna med YKK®-blixtlås.**
- **Invändig bröstficka.**
- **Vindskydd fram.**

Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Serie | OXFORD |
| Unisex-storlek | 3XL |
| Tygsammansättning | 100 % polyester |
| Materialvikt / vävtäthet | 255 g/m ² |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Tvättning | 40 °C kulörtvätt |
| Färg | svart |
| Produktslag | Softshelljacka |