



Skaljackska OXFORD, svart, Unisex-storlek: S



Beställningsdata

Ordernummer	090684 S
GTIN	7040055730227
Artikelklass	09L

Beskrivning

Utförande:

Helly Hansens Oxford-serie erbjuder kvalitativt högklassiga och lätta arbetskläder. Kollektionen övertygar genom sin **moderna design**.

Mångsidig och **lätt skaljackska** med andningsaktivt Helly Tech® Performance-membran skyddar tillförlitligt bäraren mot väta även vid besvärliga förhållanden. Genom de **justerbara fällarna** med elastiska dragband säkerställs en **bra passform**. Den optimala rörelsefriheten och den enastående bärkomforten uppnås genom de **förformade ärmarna och det förlängda ryggpartiet**.

- **Avtagbar huva med dragband och lås.**
- **Inga axelsömmar.**
- **YKK® blixtlås i fronten med hakskydd.**
- **Borstad polyester på kragens insida.**
- **Inskjutsfickor på sidorna med YKK®-blixtlås.**
- **Invändig bröstficka.**
- **Vindskydd fram.**

Norm:

Mångsidig och **lätt skaljackska** med andningsaktivt Helly Tech® Performance-membran skyddar tillförlitligt bäraren mot väta även vid besvärliga förhållanden. Genom de **justerbara fällarna** med elastiska dragband säkerställs en **bra passform**. Den optimala rörelsefriheten och den

enastående bärkomforten uppnås genom de **förformade ärmarna och det förlängda ryggpartiet**.

- **Avtagbar huva med dragband och lås.**
- **Inga axelsömmar.**
- **YKK® blixtlås i fronten med hakskydd.**
- **Borstad polyester på kragens insida.**
- **Inskjutsfickor på sidorna med YKK®-blixtlås.**
- **Invändig bröstficka.**
- **Vindskydd fram.**

Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

Serie	OXFORD
Unisex-storlek	S
Tygsammansättning	100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet	255 g/m ²
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Tvättning	40 °C kulörtvätt
Färg	svart
Produktslag	Softshelljacka