

SONO  SWISS®**Ultraljudstvätt DURA-T, Rymd: 30l****Beställningsdata**

Ordernummer	082924 30
GTIN	2050002040380
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Bordsapparat: DURA – tråg av svetsat DUPLEX rostfritt stål, lämpliga för flerskiftsdrift.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

Teknisk beskrivning

rengöringsbredd höjd	200 mm
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
tvättens höjd	320 mm
enhetens bredd	355 mm

påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
Rengöringstråg längd	570 mm
påbyggnadsmöjlighetstorkmodul	nej
enhetens längd	570 mm
uppvärmningseffekt	1200 W
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
Rengöringstråg bredd	330 mm
volym rengöringstråg	30 l
ultraljudstopprestanda	1200 W
vikt	11,2 kg
effektförbrukning	1500 W
märkspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd insatskorg	238 mm
Längd insatskorg	443 mm
Nominellt innehåll	20,6 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 2,5	082932 2,5
UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
Korrosionsskydd liter 1	082931 1
UltraljudskraftrengöringsmedelT5 liter 10	082935 10
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 10	082932 10
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 30	082926 30
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 2,5	082934 2,5

UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 10	082930 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 10	082934 10