

SONO  SWISS[®]**Ultraljudstvätt DURA-T, Rymd: 18l****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 082924 18 |
| GTIN | 2050002040373 |
| Artikelklass | 04E |

Beskrivning**Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Bordsapparat: DURA – tråg av svetsat DUPLEX rostfritt stål, lämpliga för flerskiftsdrift.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|-------|
| uppvärmningseffekt | 800 W |
| ultraljudstopprestanda | 800 W |
| påbyggnadsmöjlighetstorkmodul | nej |
| påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| enhetens längd | 386 mm |
| påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej |
| volym rengöringstråg | 18 l |
| Rengöringstråg bredd | 300 mm |
| enhetens bredd | 355 mm |
| vikt | 8,7 kg |
| påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej |
| tvättens höjd | 320 mm |
| rengöringsbredd höjd | 200 mm |
| Rengöringstråg längd | 330 mm |
| märkspänning | 230 V |
| Längd insatskorg | 267 mm |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Bredd insatskorg | 241 mm |
| effektförbrukning | 1000 W |
| Nominellt innehåll | 12,9 l |
| Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 2,5 | 082932 2,5 |
| UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 2,5 | 082934 2,5 |
| UltraljudskraftrengöringsmedelT5 liter 10 | 082935 10 |
| UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 2,5 | 082930 2,5 |
| UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 10 | 082932 10 |
| Korrosionsskydd liter AK | 082931 AK |
| UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 10 | 082930 10 |
| Korrosionsskydd liter 1 | 082931 1 |
| UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 10 | 082934 10 |

