

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940001 2000   |
| GTIN         | 4062406279646 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning. De här skåpen lämpar sig perfekt för **förvaring av våra systemväskor**. Passande systemväska finns i katalogen Hand- och mätverktyg under nr 693330.

**Teknisk beskrivning**

|  |  |
|--|--|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg   |
| vikt   | 81 kg  |
| Skåpfronter  | dörr helt av plåt  |
| bredd i G  | 20   |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om                         | ja   |
| Bredd  | 500 mm   |
| Djup   | 500 mm   |
| antal hyllor   | 5  |
| höjd   | 2000 mm  |
| effektiv höjd  | 1845 mm  |
| Handtag positionering  | i mitten   |
| djup i G   | 20   |
| ComfortClose   | nej  |
| Materialtjocklek   | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme                              | 1000 kg  |
| Dörröppningsvinkel   | 250 grad   |
| Höjdställning i raster   | 25 mm  |
| Cylinderlås  | modulär låscylinder  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp  | Basskåp  |
| Produktslag  | Hyllskåp   |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 20G lådans fronthöjd 125 mm | 940640 125  |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 2000 mm     | 940501 2000 |

|  |             |
|--|-------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm | 940640 100  |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm | 940640 200  |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm  | 940640 75   |
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F                                 | 940559 F    |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm | 940640 300  |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11  | 914226 GP11 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm | 940640 150  |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20   | 940550 20   |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20                                  | 940552 20   |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20                                   | 940560 20   |