

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940003 2000
GTIN	4062406279653
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning. De här skåpen lämpar sig perfekt för **förvaring av våra systemväskor**. Passande systemväska finns i katalogen Hand- och mätverktyg under nr 693330.

**Teknisk beskrivning**

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
-------------	-------------------------

Bredd	500 mm
Handtag positionering	i mitten
vikt	81 kg
Djup	500 mm
höjd	2000 mm
bredd i G	20
antal hyllor	5
effektiv höjd	1845 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningssats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 2000 mm	940501 2000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40