

Garant GRIDLINE

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G, 26×20G, lådans fronthöjd: 75mm



Beställningsdata

Ordernummer	942580 75
GTIN	4062406280086
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Utförande:

Utdragslådor för montering i GridLine **skjutdörrskåp** med stor volym och för tung belastning. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 941045 – 941077, nr 942345 – 942367, nr 942745 – 942767, nr 942845 – 942867.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner. Utdragslådorna är inte lämpliga för skåp med slagdörrar.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	50 mm
vikt	5 kg
Effektiv bredd i G	26
Effektivt djup i G	20
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Matta till utdragslådor Dimension i G 26X20	951830 26X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X20	951910 26X20
Comfort Close utdragslådor, indragssystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X20	951885 26X20