

Garant GRIDLINE

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G, 36×20G, lådans fronthöjd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	942583 300
GTIN	4062406281397
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Utförande:

Utdragslådor för montering i GridLine **skjutdörrskåp** med stor volym och för tung belastning. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 941045 – 941077, nr 942345 – 942367, nr 942745 – 942767, nr 942845 – 942867.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner. Utdragslådorna är inte lämpliga för skåp med slagdörrar.

Teknisk beskrivning

Effektiv bredd i G	36
Effektivt djup i G	20
vikt	13 kg
effektiv höjd	275 mm
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	500 mm

Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Matta till utdragslådor Dimension i G 36X20	951830 36X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X20	951885 36X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X20	951910 36X20
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75