


Garant GRIDLINE

Utdragslåda för skjuddörrskåp, Bredd 40G, 36×14G, lådans fronthöjd: 100mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940652 100 |
| GTIN | 4062406281472 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine skjuddörr- och jalusiskåp. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Passar till:

Skåp nr 940089, nr 940109, nr 940165 – 940237, nr 940885 – 940907.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Ingen indelning med slitsade skiljelister är möjlig eftersom utdragslådan har sluten botten.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|--------|
| effektiv höjd | 75 mm |
| Effektivt djup i G | 14 |
| vikt | 10 kg |
| Effektiv bredd i G | 36 |
| invändig bredd | 900 mm |
| effektivt djup | 350 mm |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |

| | |
|--|---|
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36x14G |
| Produktslag | Låda |

Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75