


Garant GRIDLINE

Utdragslåda för skjuddörrskåp, Bredd 40G, 36×14G, lådans fronthöjd: 300mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940652 300
GTIN	4062406281717
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utdragslådor för montering i GridLine skjuddörr- och jalusiskåp. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Passar till:

Skåp nr 940089, nr 940109, nr 940165 – 940237, nr 940885 – 940907.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Ingen indelning med slitsade skiljelister är möjlig eftersom utdragslådan har sluten botten.

Teknisk beskrivning

vikt	21 kg
Effektivt djup i G	14
effektiv höjd	275 mm
Effektiv bredd i G	36
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	350 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x14G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
---	-----------