



Precisionslipskiva för utvärdig rundslipning D×T×H (mm), 400×60×127, Typ: A80



Beställningsdata

Ordernummer	594592 A80
GTIN	9003176559212
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvärdig rundslipning. Slipskivestruktur med optimalt avstämda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:

- **Hög avverknings effekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.**
- **Låg termisk belastning, kall slipning.**
- **Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.**

Specifikation: 454A 802J10 V3. Sinterkorund för längre utslitningstid och högre slipeffekt. Speciellt lämplig för **höglegerat stål/snabbstål.**

Användningsdata:

- **För alla typer av utvärdig rundslipning (långsgående slipning, rak/sned insticksslipning).**
- **För form-, verktygs- och maskintillverkning – passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)**
- **kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig**

OBS!:

Lämplig också för planslipning.

Form: 1

Form: 1

Teknisk beskrivning

Slipmetod	Utvändig rundslipning
Slipmedel	Sinterkorund
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	454A 80J10 V3
Form	1
Skiv-Ø D	400 mm
Skivbredd D	60 mm
Produktnamnsattribut	400×60×127
Hål-Ø H	127 mm
Produktslag	Slipskiva för utvändig rundslipning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		