

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 11
GTIN	3662424064999
Artikelklass	63V

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	23,7 mm
nyckelvidd	11 mm
Käfthöjd h ₁	5,2 mm
ring-Ø D	22 mm
Ringhöjd h ₂	7,7 mm
nyckellängd L	165 mm
Nyckelvidder	metrisk
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktlag	Skruvnyckel