

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 13
GTIN	3662424065019
Artikelklass	63V

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

ring-Ø D	25,3 mm
Käftbredd b	28,4 mm
nyckelvidd	13 mm
nyckellängd L	178 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	8,6 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	5,7 mm
Nyckelvidder	metrisk
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktlag	Skruvnyckel