

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 14
GTIN	3662424065026
Artikelklass	63V

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	14 mm
Käftbredd b	30,8 mm
ring-Ø D	27 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	5,9 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	9 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	190 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktlag	Skruvnyckel