

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 12
GTIN	3662424065002
Artikelklass	63V

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	26,8 mm
nyckelvidd	12 mm
nyckellängd L	171 mm
Käfthöjd h ₁	5,4 mm
Ringhöjd h ₂	8,2 mm
ring-Ø D	23,2 mm
Nyckelvidder	metrisk
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel