

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 19
GTIN	3662424065071
Artikelklass	63V

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	11,2 mm
nyckelvidd	19 mm
Käftbredd b	41,2 mm
Käfthöjd h_1	7,4 mm
nyckellängd L	247 mm
ring- \emptyset D	33,9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel