

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 16
GTIN	3662424065040
Artikelklass	63V

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	9,9 mm
nyckellängd L	208 mm
ring-Ø D	30 mm
Käftbredd b	34,9 mm
Käfthöjd h_1	6,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	16 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktlag	Skruvnyckel