




Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 30 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630366 6
GTIN	4018754260614
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar /-muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Phillips-skruvar med gänga M2 – M6 och för spårskruvar med gänga M2,5 – M5.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631000 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

insexhylsor: 4 st nr 631700 storlek 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st nr 675310 strl 1; 2 ;3

Bits, C 6,3, för spår: 4 st nr 675250 storlek 3,5; 4; 5,5; 8

Bitsklinghållare: 1 st liknande nr 676800 strl. 4/4

T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116

hylsskruvmejsel: 1 st nr 632800 storlek 150

Förlängare: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Längd	322 mm
Bredd	134 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 4 mm	675250 4
T-handtag, 1/4 tum totallängd mm	633000
Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 5,5 mm	675250 5,5
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 3 mm	675250 3
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631000 4,5
bitshållare Typ 4/4	676800 4/4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 6 mm	631700 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 3 mm	631700 3
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 8 mm	675250 8
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum Typ 1/4	632000 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675310 3/25
Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631000 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 5 mm	631700 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 4 mm	631700 4