

**Koken****Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare, Typ: 1/4**

## Beställningsdata

Ordernummer	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Artikelklass	63R

## Beskrivning

**Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till:**

Hylsor för manuellt bruk.

## Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
totallängd	115 mm
Antal tänder	20
Arbetsvinkel	18 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

USP1	omkopplingsbar
USP2	med ejektor, 18° arbetsvinkel, 115 mm lång, förkromad