



Teleskop-precisionsspärrskaft, 1/2 tum utdragbart, Typ: 1/2



Beställningsdata

Ordernummer	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Fixering görs med en låsring. Med omställningsspak för höger- och vänstergång. Utdragbar längd 290–430 mm i 6 steg. **Med låsbart svängbart huvud och utstötare.** Största tillåtna vridmoment 600 Nm.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Antal tänder: 72

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
totallängd	290 - 430 mm
Antal tänder	72
steglöst utdragbar	nej
Produktslag	Spärrhuvud