

Koken**Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare, Typ: 3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 24

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totallängd	200 mm
Antal tänder	24
Arbetsvinkel	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktslag

Spärrhuvud