



Spärrskraft, omställbart, 3/8 tum, Typ: 3/8



Beställningsdata

Ordernummer	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantssfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 30

Teknisk beskrivning

fyrkantssfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
totallängd	193 mm
Antal tänder	30
Arbetsvinkel	12 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

Produktslag

Spärrhuvud