



Filterregulator, Invändig gäng-Ø: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	080011 1/4
GTIN	4047322682671
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Serviceenhet i modulutförande ("multifix"-system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5–10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C. Filterregulator med polykarbonatbehållare och manometer.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med flertryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabriken CEJN, RECTUS och JWL.

Teknisk beskrivning

höjd (H)	190 mm
Produktslag	Tryckregulator

