


**Mikro-endoskop, flexibelt, Ø 1,9 mm, Arbetslängd (utan objektiv): 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492756 1000
GTIN	
Artikelklass	49C

**Beskrivning****Utförande:**

Speciellt lämplig för krävande industriell användning tack vare robusta rör i rostfritt stål och förstklassig optik. Nödvändiga ljuskällor ansluts enkelt tack vare standardanslutningen för fiberoptik (ACMI). Fokusering med vridning på okularet. Enkel fokusering i för- och bakgrund utan att endoskopet behöver förskjutas. Ljustark, färgkorrigerad stavlinsoptik.

Liten diameter och rörlig fiberoptisk uppbyggnad för mätning av de minsta arbetsstyckena.

**Passar till:**

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud nr 492866.

**Specialtillbehör:**

LED-ljuskällor nr 492846 och nr 462860.

**OBS!:**

Tack vare utskjutbara spegelrör och utbytbara objektiv kan blickriktningen ändras till 70° eller 90°. Vid användning med spegelrör förstoras arbetsdiametern i proportion till spegelröret. Speglrör och utbytbara objektiv på begäran.

**Teknisk beskrivning**

bildöppningsvinkel	85 grad
blickriktning	0 grad
Arbetslängd (utan objektiv)	1000 mm

Sond-Ø	1,9 mm
Produktnamnsattribut	Ø 1,9 mm
Produktslag	Endoskop